



LNH2080M6A

NH-Sicherungseinsatz NH2 690V aM 80A Kombimelder Griffflasche spannungsführend

Technische Merkmale

Architektur

Auslösecharakteristik aM

Sicherung

Sicherungsgröße NH2

Sicherungscharakteristik aM

Spannung

Versorgungsspannungsart AC

Elektrischer Strom

Nennstrom 80 A

Einsatzbedingungen

Isoliert Nein

Elektrische Hauptattribute

Ausschaltvermögen I_{cn} AC nach IEC60898-1 80 kA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 4,70 W

Abmessungen

Höhe 150 mm

Breite 51 mm

Tiefe 72 mm