



LNH2125M6A

## NH-Sicherungseinsatz NH2 690V aM 125A Kombimelder Griffflasche spannungsführend

### Technische Merkmale

#### Architektur

Auslösecharakteristik aM

#### Sicherung

Sicherungsgröße NH2

Sicherungscharakteristik aM

#### Spannung

Versorgungsspannungsart AC

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 125 A

#### Einsatzbedingungen

Isoliert Nein

#### Elektrische Hauptattribute

Ausschaltvermögen I<sub>cn</sub> AC nach IEC60898-1 80 kA

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 7,90 W

#### Abmessungen

Höhe 150 mm

Breite 51 mm

Tiefe 72 mm