



LNH2250M

## NH-Sicherungseinsatz NH2C gG AC500V 250A Kombi-Melder mit Metall-Griffflasche

### Technische Merkmale

#### Architektur

Auslösecharakteristik gG

#### Sicherung

Sicherungsgröße NH2C

Sicherungscharakteristik gG

#### Spannung

Versorgungsspannungsart AC/DC

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 250 A

#### Einsatzbedingungen

Isoliert Nein

#### Elektrische Hauptattribute

Ausschaltvermögen I<sub>cn</sub> AC nach IEC60898-1 120 kA

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 20,60 W

#### Abmessungen

Höhe 72,50 mm

Breite 49 mm

Tiefe 150 mm