



LNH2300M

## NH-Sicherungseinsatz NH2 gG 500V 300A Kombi-Melder Griffflasche spannungsführend

### Technische Merkmale

#### Architektur

Auslösecharakteristik gG

#### Sicherung

Sicherungsgröße NH2

Sicherungscharakteristik gG

#### Spannung

Versorgungsspannungsart AC

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 300 A

#### Einsatzbedingungen

Isoliert Nein

#### Elektrische Hauptattribute

Ausschaltvermögen I<sub>cn</sub> AC nach IEC60898-1 120 kA

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 31 W

#### Abmessungen

Höhe 135 mm

Breite 49 mm