



LNH30361M4T

NH-Sicherungseinsatz NH3 gTr AC400V 250kVA 361A Mitte-Melder mit Metall-Griff

Technische Merkmale

Architektur

Auslösecharakteristik gTr

Sicherung

Sicherungsgröße NH3

Sicherungscharakteristik gTr

Spannung

Versorgungsspannungsart AC

Elektrischer Strom

Nennstrom 361 A

Einsatzbedingungen

Isoliert Nein

Elektrische Hauptmerkmale

Ausschaltvermögen I_{cn} AC nach IEC60898-1 100 kA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 22,50 W

Abmessungen

Höhe 84 mm

Breite 66 mm

Tiefe 150 mm