



LNH3300MK

## NH-Sicherungseinsatz NH3C gG 500V 300A Kombimelder spannungsfreie Griffflasche

### Technische Merkmale

#### Architektur

Auslösecharakteristik gG

#### Sicherung

Sicherungsgröße NH3C

Sicherungscharakteristik gG

#### Spannung

Versorgungsspannungsart AC

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 315 A

#### Einsatzbedingungen

Isoliert Ja

#### Elektrische Hauptmerkmale

Ausschaltvermögen I<sub>cn</sub> AC nach IEC60898-1 120 kA

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 25 W

#### Abmessungen

Höhe 150 mm

Breite 66 mm