



LNH3315M6A

## NH-Sicherungseinsatz NH3 690V aM 315A Kombimelder Griffflasche spannungsführend

### Technische Merkmale

#### Architektur

Auslösecharakteristik aM

#### Sicherung

Sicherungsgröße NH3

Sicherungscharakteristik aM

#### Spannung

Versorgungsspannungsart AC

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 315 A

#### Einsatzbedingungen

Isoliert Nein

#### Elektrische Hauptattribute

Ausschaltvermögen I<sub>cn</sub> AC nach IEC60898-1 80 kA

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 21 W

#### Abmessungen

Höhe 200 mm

Breite 70 mm

Tiefe 86 mm