



LNH3400M6

NH-Sicherungseinsatz NH3 gG 690V 400A Kombimelder Griffflasche spannungsführend

Technische Merkmale

Architektur

Auslösecharakteristik gG

Sicherung

Sicherungsgröße NH3

Sicherungscharakteristik gG

Spannung

Versorgungsspannungsart AC

Elektrischer Strom

Nennstrom 400 A

Einsatzbedingungen

Isoliert Nein

Elektrische Hauptattribute

Ausschaltvermögen I_{cn} AC nach IEC60898-1 80 kA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 34 W

Abmessungen

Höhe 150 mm

Breite 70 mm

Tiefe 86 mm