



LNH40400M

NH-Sicherungseinsatz NH4a gG 500V 400A Mitten-Melder Lasche spannungsführend

Technische Merkmale

Architektur

Auslösecharakteristik gG

Sicherung

Sicherungsgröße NH4a

Sicherungscharakteristik gG

Spannung

Versorgungsspannungsart AC

Elektrischer Strom

Nennstrom 400 A

Einsatzbedingungen

Isoliert Nein

Elektrische Hauptmerkmale

Ausschaltvermögen I_{cn} AC nach IEC60898-1 120 kA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 34 W

Abmessungen

Höhe 200 mm

Breite 98 mm