



LNH40400M

NH-Sicherungseinsatz NH4a gG 500V 400A Mitten-Melder Lasche spannungsführend

Technische Merkmale

Sicherungsgröße	NH4a
Nennstrom	400 A
Auslösercharakteristik	gG
Isoliert	nein
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	34 W
Höhe installiertes Produkt	200 mm
Breite installiertes Produkt	98 mm
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1	120 kA
Bemessungsbetriebsspannung Ue	500 V
Sicherungscharakteristisch	gG
Versorgungsspannungsart	AC