



NH-Sicherungseinsatz NH4a c gTr 400V 455A Mittenmelder Lasche spannungsführend

Technische Merkmale

Architektur

Auslösecharakteristik gTr

Sicherung

Sicherungsgröße NH4a

Sicherungscharakteristik gTr

Spannung

Versorgungsspannungsart AC

Elektrischer Strom

Nennstrom 455 A

Einsatzbedingungen

Isoliert Nein

Elektrische Hauptattribute

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1 100 kA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 31,50 W

Abmessungen

Höhe 200 mm

Breite 74 mm

Tiefe 119 mm

LNH40455M4T