



LNH41250M

NH-Sicherungseinsatz NH4a gG 500V 1250A Mitten-Melder Lasche spannungsführend

Technische Merkmale

Architektur

Auslösecharakteristik gG

Sicherung

Sicherungsgröße NH4a

Sicherungscharakteristik gG

Spannung

Versorgungsspannungsart AC

Elektrischer Strom

Nennstrom 1250 A

Einsatzbedingungen

Isoliert Nein

Elektrische Hauptattribute

Ausschaltvermögen I_{cn} AC nach IEC 60898-1 120 kA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 90 W

Abmessungen

Höhe 200 mm

Breite 98 mm

Tiefe 119 mm