



LT050U

**Sicherungsunterteil NH00 3x160A Aufbau Zu + Ab: Rahmenklemme 70 mm<sup>2</sup>**

**Technische Merkmale**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	160 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A

**Sicherung**

Sicherungsgröße	NH00
-----------------	------

**Architektur**

Polanzahl	3
-----------	---

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Ausgang	Käfigklemme
Anschluss-/Steckertyp Eingang	Käfigklemme

**Installation, Montage**

Nominales Drehmoment	8 - 8 Nm
Montage auf	Montageplatte
Vertikale Montage möglich	Ja

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	9 W
---------------------------------------	-----

**Spannung**

Isolationsspannung Ui	690 V
-----------------------	-------

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
--------------	------