



LT153U

## Sicherungsunterteil NH1 3x250A Sammelschiene 60mm Universalanschluss M10

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	250 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 224 A, 250 A

#### Sicherung

Sicherungsgröße	NH1
-----------------	-----

#### Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

#### Installation, Montage

Nominales Drehmoment	8 - 8 Nm
Montage auf	Sammelschienensystem
Vertikale Montage möglich	Ja

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	20 W
---------------------------------------	------

#### Spannung

Isolationsspannung $U_i$	690 V
--------------------------	-------

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------