



LU503

Sicherungselement 3P UL 690V L38 3PLE

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	77 mm
Breite	52,50 mm
Tiefe	75 mm

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Elektrischer Strom

Nennstrom	32 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A

Kapazität

Anzahl Module	3
---------------	---

Nur für den internen Gebrauch

Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm	6
--	---

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
--------------------	------------

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2,10 W
---------------------------------------	--------

Spannung

Isolationsspannung U_i	690 V
Versorgungsspannungsart	AC

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Sicherung

Sicherungsgröße	10.3 x 38
-----------------	-----------

Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Nein
--------------	------