



LVDR1260CPX

NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH3 185mm 3-polig M12 doppelt - schwarz

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	1260 A
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B	1260 A
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B	1260 A
zul. Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I _{cw} unter 1s IEC60947	15 kA

Sicherung

Sicherungsgröße	NH3
-----------------	-----

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	4x 240 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	4x 240 mm ²

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	32 - 32 Nm
----------------------	------------

Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	100
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	500

Sicherheit

Schutzart IP	IP2X
--------------	------

Spannung

Isolationsspannung U _i	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	12 kV

Abmessungen

Abstand Sammelschienen	185 mm
Höhe	740 mm
Tiefe	190 mm

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	222 W
---------------------------------------	-------

