



LVS00100RP

NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3-polig Direktanschluss

NH00-Sicherungs-Lastschaltleiste 160 A für Sammelschienenmontage Abstand 100 mm nach DIN EN 60947-3 und IEC 60947-3, geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620-1. Bestehend aus 3-poligem Schaltleistenunterteil und plombierbarer Griffeneinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, mit Rahmenklemme 95 mm².

Hinweis: Montage auf den Sammelschienen über zusätzliche Zubehörhaken montierbar (nicht im Lieferumfang enthalten).

Technische Merkmale

Nennstrom	160 A
Sicherungsgröße	NH00
Anschlussart	Rahmenklemme
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	4 - 95mm ²
Polanzahl	3 P
Betriebstemperatur	-25...55 °C
Drehmoment	14Nm
Frequenz	50/60 Hz
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	20 W
Isolationsspannung	1000 V
Schutzart	IP3X
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde	5 kA
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	1400
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol	36.46 W
Gewicht	1.105 kg
Stoßspannungsfestigkeit	8 kV