



LVS00100SPSU

## NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3-polig M8 Überwachung

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	160 A
zul. Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I <sub>cw</sub> unter 1s IEC60947	5 kA

#### Sicherung

Sicherungsgröße	NH00
-----------------	------

#### Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	4 - 95 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	4 - 95 mm <sup>2</sup>
Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss

#### Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

#### Installation, Montage

Nominales Drehmoment	14 - 14 Nm
----------------------	------------

#### Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	1400

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP2X
--------------	------

#### Spannung

Isolationsspannung U <sub>i</sub>	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	8 kV

#### Abmessungen

Abstand Sammelschienen	100 mm
Höhe	180 mm

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	20 W
---------------------------------------	------

