



LVS0060RPSU

NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig Direktanschluss

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	160 A
zul. Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I _{cw} unter 1s IEC60947	5 kA

Sicherung

Sicherungsgröße	NH00
-----------------	------

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Direktanschluss
-----------------------	-----------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	4 - 95 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	4 - 95 mm ²
Anschluss-/Steckertyp	Rahmenklemme

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	5 - 5 Nm
----------------------	----------

Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	1400

Sicherheit

Schutzart IP	IP2X
--------------	------

Spannung

Isolationsspannung U _i	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	8 kV

Abmessungen

Abstand Sammelschienen	60 mm
Höhe	401 mm
Tiefe	123 mm

Leistung

Frequenz

Frequenz

50 - 60 Hz