



LVSGW00TRPX

NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig Direktanschluss

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	160 A
-----------	-------

zul. Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I _{cw} unter 1s IEC60947	5 kA
---	------

Sicherung

Sicherungsgröße	NH00
-----------------	------

Konnektivität

Anschluss-/Steckertyp	Direktanschluss
-----------------------	-----------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	2.5 - 95 mm ²
---	--------------------------

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2.5 - 95 mm ²
---	--------------------------

Anschluss-/Steckertyp	Rahmenklemme
-----------------------	--------------

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	5 - 5 Nm
----------------------	----------

Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
---	-----

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	1400
--	------

Sicherheit

Schutzart IP	IP2X
--------------	------

Spannung

Isolationsspannung U _i	1000 V
-----------------------------------	--------

Stoßspannungsfestigkeit	8 kV
-------------------------	------

Abmessungen

Abstand Sammelschienen	185 mm
------------------------	--------

Höhe	177 mm
------	--------

Tiefe	123 mm
-------	--------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	22 W
---------------------------------------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------