



LVTG1000TP

NH-Lasttrennleiste LV NH3/1000A 185mm 3-polig Kopplung innen - schwarz

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	1000 A
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B	1000 A
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B	1000 A
zul. Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I _{cw} unter 1s IEC60947	15 kA

Sicherung

Sicherungsgröße	NH3
-----------------	-----

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	2x 30 mm x 5 mm/2x 60 mm x 5 mm
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2x 30 mm x 5 mm/2x 60 mm x 5 mm
Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	32 - 32 Nm
----------------------	------------

Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	800

Sicherheit

Schutzart IP	IP2X
--------------	------

Spannung

Isolationsspannung U _i	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	12 kV

Abmessungen

Abstand Sammelschienen	185 mm
Höhe	190 mm

Tiefe	190 mm
Leistung	
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	318 W
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz