



LVZ00WD150

**Stromwandlerblock für LV NH00 100mm 3-Phasen 150/5A 1,5VA Klasse 1 / 2VA Kl.3**

Stromwandlerblock für die Montage der Größe NH00.

**Technische Merkmale**

Anschlussart	Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 6mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6mm <sup>2</sup>
Höhe installiertes Produkt	17 mm
Breite installiertes Produkt	49.9 mm
Länge	351 mm
Betätigungsart	3-phasiger Stromwandlersatz
Maximalstrom Sekundärseite	5 A
Umwandlungsverhältnis	150A 5A
Mit Berührungsschutz	ja
Frequenz	50/60 Hz
Isolationsspannung	3 kV
Schutzart	IP10
Tiefe installiertes Produkt	351 mm
Anzahl der Pole Produktion	3
Montageart	Eingehängt
Maximalstrom Primärseite	150 A
Anzahl der Eingänge	1
Genauigkeitsklasse	3
Leistung	1.5 VA
Primärstrom	150 A
Überstrombegrenzungsfaktor	FS 5