



LVZ00WD150

Stromwandlerblock für LV NH00 100mm 3-Phasen 150/5A 1,5VA Klasse 1 / 2VA Kl.3

Technische Merkmale

Funktionen

Genauigkeitsklasse 3

Leistung

Leistung 1,50 VA

Abmessungen

Höhe 17 mm

Breite 49,90 mm

Tiefe 351 mm

Konnektivität

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Spannung

Isolationsspannung U_i 3000 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -40 - 40 °C

Lager-/Transporttemperatur -40 - 75 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1 - 6 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1 - 6 mm²

Sicherheit

Schutzart IP IP10

Elektrischer Strom

Maximalstrom Primärseite 150 A

Maximalstrom Sekundärseite 5 A

Nennstrom 150 A