



LVZAVK

**PEN-Anschluss LV 25-300mm<sup>2</sup> rm re sm se, 35Nm, Klemmschraube M12 Cu/Al-Leiter**

#### Technische Merkmale

##### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	25 - 300 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	25 - 300 mm <sup>2</sup>

##### Installation, Montage

Nominales Drehmoment	35 - 35 Nm
----------------------	------------

##### Abmessungen

Höhe	15 mm
Breite	20 mm

##### Texte

Montageart	Geeignet für Flachschiene
------------	---------------------------