

LVZW250K05K

Stromwandler für LVS NH1-3 250/5A 2,5VA Klasse 0,5 MessEG konform

Technische Merkmale

Funktionen

Genauigkeitsklasse 0,5

Leistung

Leistung 2,50 VA

Abmessungen

Höhe 64 mm

Breite 30 mm

Tiefe 30 mm

Höhe der Öffnung 12,50 mm

Breite der Öffnung 30,50 mm

Konnektivität

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Spannung

Isolationsspannung U_i 3000 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

Lager-/Transporttemperatur -25 - 55 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 6 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 6 mm²

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Elektrischer Strom

Maximalstrom Primärseite 250 A

Maximalstrom Sekundärseite 5 A

Installation, Montage

Montage auf Unterteil