

LVZW300K05K

Stromwandler für LVS NH1-3 300/5A 2,5VA Klasse 0,5S MessEG konform

Technische Merkmale

Funktionen

Genauigkeitsklasse 0.5 S

Leistung

Leistung 2,50 VA

Abmessungen

Höhe 64 mm

Breite 30 mm

Tiefe 30 mm

Höhe der Öffnung 12,50 mm

Breite der Öffnung 30,50 mm

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Spannung

Isolationsspannung U_i 3000 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

Lager-/Transporttemperatur -25 - 55 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 6 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 6 mm²

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Elektrischer Strom

Maximalstrom Primärseite 300 A

Maximalstrom Sekundärseite 5 A

Installation, Montage

Montage auf Unterteil