



LVZW400K05G

**Stromwandler Klasse 0,5S Bereich 400/5A 5VA konform**

**Technische Merkmale**

**Funktionen**

Genauigkeitsklasse 0.5 S

**Leistung**

Leistung 5 VA

**Abmessungen**

Höhe 63,50 mm

Breite 59,50 mm

Tiefe 30 mm

Höhe der Öffnung 12,50 mm

Breite der Öffnung 30,50 mm

**Konnektivität.**

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Spannung**

Isolationsspannung  $U_i$  3000 V

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

Lager-/Transporttemperatur -5 - 40 °C

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 2.5 - 4 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 2.5 - 4 mm<sup>2</sup>

**Sicherheit**

Schutzart IP IP20

**Elektrischer Strom**

Maximalstrom Primärseite 400 A

Maximalstrom Sekundärseite 5 A

**Installation, Montage**

Montage auf DIN Schiene, Montageplatte