



LVZW400K05G

Stromwandler Klasse 0,5S Bereich 400/5A 5VA konform

Technische Merkmale

Funktionen

Genauigkeitsklasse 0.5 S

Leistung

Leistung 5 VA

Abmessungen

Höhe 63,50 mm

Breite 59,50 mm

Tiefe 30 mm

Höhe der Öffnung 12,50 mm

Breite der Öffnung 30,50 mm

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Spannung

Isolationsspannung U_i 3000 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

Lager-/Transporttemperatur -5 - 40 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 2.5 - 4 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 2.5 - 4 mm²

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Elektrischer Strom

Maximalstrom Primärseite 400 A

Maximalstrom Sekundärseite 5 A

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene, Montageplatte