



LVZWB200

**Stromwandlerblock für LV NH1-3 3-Phasen 200/5A 2,5VA Klasse 0,5S**

**Technische Merkmale**

**Funktionen**

Genauigkeitsklasse 0,5 S

**Leistung**

Leistung 2,50 VA

**Abmessungen**

Höhe 136 mm

Breite 99 mm

Tiefe 204 mm

**Konnektivität.**

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Spannung**

Isolationsspannung  $U_i$  3000 V

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -40 - 40 °C

Lager-/Transporttemperatur -40 - 75 °C

**Sicherheit**

Schutzart IP IP10

**Elektrischer Strom**

Maximalstrom Primärseite 200 A

Maximalstrom Sekundärseite 5 A