



LZ258

Stromwandler für LT NH1-3 400/5A 3,75VA Klasse 1

Technische Merkmale

Funktionen

Genauigkeitsklasse 1

Leistung

Leistung 3,75 VA

Abmessungen

Durchmesser der Öffnung 21 mm

Höhe 150 mm

Breite 260 mm

Höhe der Öffnung 12,50 mm

Breite der Öffnung 30,50 mm

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Spannung

Isolationsspannung U_i 3000 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

Lager-/Transporttemperatur -5 - 40 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1.5 - 6 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 6 mm²

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Elektrischer Strom

Maximalstrom Primärseite 400 A

Maximalstrom Sekundärseite 5 A