




M16598014



## Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 7,5-10mm braun

### Technische Merkmale

#### Abmessungen

Höhe	11 mm
Breite	11 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	100 - 100 mm <sup>2</sup>

#### Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	0
---	---

#### Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	8014
Farbe	Braun

#### Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

#### Konnektivität.

Kanalverbindung	Ohne Kupplung
-----------------	---------------

#### Ausstattung

Anzahl der Trennwände	0
Anzahl steckbare Trennwände	0
Mit Kabelhalteklammer	Nein
Mit Schutzfolie	Nein