

M53927030

**Außeneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 30x60mm steingrau**

**Technische Merkmale**

**Abmessungen**

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 30 mm |
| Breite | 60 mm |

**Zubehör**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Formteilausführung | Haubenformteil |
|--------------------|----------------|

**Einstellungen**

|               |         |
|---------------|---------|
| Winkelbereich | 90 - 90 |
|---------------|---------|

**Werkstoff**

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Werkstoff  | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Oberfläche | Unbehandelt            |
| Farbe      | Steingrau              |
| RAL Nummer | 7030                   |

**Sicherheit**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
|-------------------|------|

**Normen**

|  |      |
|--|------|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Nein |
|--|------|

**Einsatzbedingungen**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 60 °C |
|--------------------|------------|

**Ausstattung**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Mit Schutzfolie   | Nein       |
| Zugehörige Serien | LF 30 x 60 |