



M58027030



Außeneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 40x40mm steingrau

Technische Merkmale

Abmessungen

| | |
|--------|-------|
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 40 mm |

Zubehör

| | |
|--------------------|----------------|
| Formteilausführung | Haubenformteil |
|--------------------|----------------|

Einstellungen

| | |
|---------------|---------|
| Winkelbereich | 90 - 90 |
|---------------|---------|

Werkstoff

| | |
|------------|------------------------|
| Werkstoff | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| Farbe | Steingrau |
| RAL Nummer | 7030 |

Sicherheit

| | |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
|-------------------|------|

Normen

| | |
|--|------|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Nein |
|--|------|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 60 °C |
|--------------------|------------|

Ausstattung

| | |
|-----------------|------|
| Mit Schutzfolie | Nein |
|-----------------|------|