



M59518014



Inneneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 25x25mm braun

Technische Merkmale

Zubehör

Formteileausführung Haubenformteil

Einstellungen

Winkelbereich 90 - 90

Abmessungen

Höhe 25 mm

Breite 25 mm

Werkstoff

Werkstoff Polyvinylchlorid (PVC)

Oberfläche Unbehandelt

Farbe Braun

RAL Nummer 8014

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK07

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 Nein

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 60 °C

Ausstattung

Mit Schutzfolie Nein

Zugehörige Serien LF 25x25