


M61417030



## Inneneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 20x35mm steingrau

### Technische Merkmale

#### Zubehör

Formteileausführung Haubenformteil

#### Einstellungen

Winkelbereich 90 - 90

#### Abmessungen

Höhe 20 mm

Breite 33 mm

#### Werkstoff

Werkstoff Polyvinylchlorid (PVC)

Oberfläche Unbehandelt

Farbe Steingrau

RAL Nummer 7030

#### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK07

#### Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 Nein

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 60 °C

#### Ausstattung

Mit Schutzfolie Nein