




M61417035



Inneneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 20x35mm lichtgrau

Technische Merkmale

Zubehör

Formteileausführung Haubenformteil

Einstellungen

Winkelbereich 90 - 90

Abmessungen

Höhe 20 mm

Breite 33 mm

Werkstoff

Werkstoff Polyvinylchlorid (PVC)

Oberfläche Unbehandelt

Farbe Lichtgrau

RAL Nummer 7035

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK07

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 Nein

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 60 °C

Ausstattung

Mit Schutzfolie Nein