



M61419011

Inneneck schnittkaschierend PC/ABS hfr zu Leitungsführungsk.LF 20x35mm gschwarz

Technische Merkmale

Zubehör

Formteileausführung Haubenformteil

Einstellungen

Winkelbereich 90 - 90

Abmessungen

Höhe 20 mm

Breite 35 mm

Werkstoff

Werkstoff PC-ABS

Oberfläche Unbehandelt

Farbe Graphitschwarz

RAL Nummer 9011

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK07

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 Nein

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 60 °C

Ausstattung

Mit Schutzfolie Nein