



MCS332



Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA C-Charakteristik 32A QuickConnect 3 Module

Leitungsschutzschalter mit QuickConnect-Klemme nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641 Teil 11), am Abgang bis 16A und am Zugang für die Verschiebung bis 63A. Berührungsschutz nach IP2x DIN VDE 0106 Teil 100 mit VDE Zeichen. LS mit zeitverzögertem thermischen Auslöser für Überlastschutz und elektromagnetischem Auslöser für Kurzschlussschutz. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Einzelentnahme aus dem Phasenschiemenverbund durch Entriegelung der Hutschiemenschnellbefestigung.

Technische Merkmale

Nennstrom	32 A
Polart	3 P
Auslösercharakteristik	C
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1	6 kA
Anzahl Module	3
Polanzahl	3 P
Stoßspannungsfestigkeit	4000 V
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	13 W
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	4000
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	20000