



MM503N



## Motorschutzschalter Baugröße 1, 0.25-0.4A 2.5M bei 230/415V

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	0,40 A
-----------	--------

#### Abmessungen

Höhe	140 mm
Breite	45 mm
Tiefe	75 mm

#### Architektur

Steuer-/Bedienelement	kurzer Drehgriff
Polanzahl	3

#### Spannung

Stoßspannungsfestigkeit	6000 V
Versorgungsspannungsart	AC
Überspannungskategorie gemäß IEC60947-1 2.5.60 Tabelle H1	3

#### Konnektivität.

Anschlussart Spule und Signalkontakt	Schraubanschluss
--------------------------------------	------------------

#### Ausstattung

Plombierbar	Nein
Mit Signalkontakt	Nein
Mit thermischem Schutz	Ja

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

#### Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------