


MM506N



**Motorschutzschalter Baugröße 1, 1.0-1.6A 2.5M bei 230/415V**

**Technische Merkmale**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	1,60 A
-----------	--------

**Abmessungen**

Höhe	140 mm
Breite	45 mm
Tiefe	75 mm

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	kurzer Drehgriff
Polanzahl	3

**Spannung**

Stoßspannungsfestigkeit	6000 V
Versorgungsspannungsart	AC
Überspannungskategorie gemäß IEC60947-1 2.5.60 Tabelle H1	3

**Konnektivität.**

Anschlussart Spule und Signalkontakt	Schraubanschluss
--------------------------------------	------------------

**Ausstattung**

Plombierbar	Nein
Mit Signalkontakt	Nein
Mit thermischem Schutz	Ja

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
--------------	------

**Installation, Montage**

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------