




MZ201



Hilfskontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|-----|
| Nennstrom | 6 A |
|-----------|-----|

Konnektivität.

| | |
|-----------------------|------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Schraubanschluss |
| Montageart | Klickbefestigung |

Kapazität

| | |
|---------------|------|
| Anzahl Module | 0,50 |
|---------------|------|

Anschluss

| | |
|---|--------------------|
| Kontaktart | 1Ö+1S |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 6 mm ² |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 10 mm ² |

Spannung

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Isolationsspannung U _i | 4000 V |
| Versorgungsspannungsart | AC |

Ausdauer

| | |
|---|-------|
| Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele | 12000 |
| Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele | 6000 |

Einsatzbedingungen

| | |
|----------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -25 - 60 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -40 - 80 °C |

Leistung

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 0,10 W |
|---------------------------------------|--------|

Abmessungen

| | |
|--------|---------|
| Höhe | 80 mm |
| Breite | 9,50 mm |
| Tiefe | 40 mm |

Ausstattung

| | |
|-----------------------|---|
| Anzahl Umschalter | 0 |
| Anzahl Öffnerkontakte | 1 |