



MZ520N



## Hilfskontakt für Motorschutzschalter 1 Schließer und 1 Öffner 3,5A 230V

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 1 A

#### Kapazität

Anzahl Module 0,50

#### Spannung

Bemessungsbetriebsspannung  $U_e$  220 - 500 V

Versorgungsspannungsart AC

Isolationsspannung  $U_i$  690 V

Stoßspannungsfestigkeit 6000 V

#### Frequenz

Frequenz 40 - 60 Hz

#### Installation, Montage

Nominales Drehmoment 1,30 - 1,30 Nm

#### Sicherheit

Schutzart IP IP20

#### Einsatzbedingungen

Grad der Verunreinigung nach IEC60664 / IEC60947-2 3

Luftfeuchtigkeitsschutz 95%/80°C

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 0,04 W

#### Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Hutschienenadapter

#### Abmessungen

Breite 9 mm

Tiefe 68 mm