



MZ520N

Hilfskontakt für Motorschutzschalter 1 Schließer und 1 Öffner 3,5A 230V

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	1 A
-----------	-----

Kapazität

Anzahl Module	0,50
---------------	------

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U _e	220 - 500 V
---	-------------

Versorgungsspannungsart	AC
-------------------------	----

Isolationsspannung U _i	690 V
-----------------------------------	-------

Stoßspannungsfestigkeit	6000 V
-------------------------	--------

Frequenz

Frequenz	40 - 60 Hz
----------	------------

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	1,30 - 1,30 Nm
----------------------	----------------

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Einsatzbedingungen

Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2	3
--	---

Luftfeuchtigkeitsschutz	95%/80°C
-------------------------	----------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0,04 W
---------------------------------------	--------

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

Montageart	Hutschienenadapter
------------	--------------------

Abmessungen

Breite	9 mm
--------	------

Tiefe	68 mm
-------	-------