



MZ527N



**Signalkontakt 2 Schließer 3A bei AC1 220/500V**

**Technische Merkmale**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	1 A
-----------	-----

**Spannung**

Isolationsspannung $U_i$	690 V
--------------------------	-------

**Kapazität**

Anzahl Module	0,50
---------------	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

Lager-/Transporttemperatur	-25 - 80 °C
----------------------------	-------------

**Konnektivität.**

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	2.5 mm <sup>2</sup>
---	---------------------

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2.5 mm <sup>2</sup>
---	---------------------

Kontaktart	2S
------------	----

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0,20 W
---------------------------------------	--------

**Abmessungen**

Breite	9 mm
--------	------

Tiefe	68 mm
-------	-------