



R25519010



## Inneneck schnittkaschierend Stahlblech LFS 40x60mm reinweiß

### Technische Merkmale

#### Zubehör

Formteileausführung Haubenformteil

#### Einstellungen

Winkelbereich 90 - 90

#### Abmessungen

Höhe 40 mm

Breite 60 mm

#### Werkstoff

Werkstoff Stahl

Oberfläche Lackiert

Farbe Reinweiß

RAL Nummer 9010

#### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK08

Schutzart IP IP30

#### Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 Ja

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 90 °C

#### Ausstattung

Mit Schutzfolie Nein

Zugehörige Serien LFS 40 x 60