


R2551VERZ



Inneneck schnittkaschierend Stahlblech LFS 40x60mm verzinkt

Technische Merkmale

Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

Einstellungen

Winkelbereich 90 - 90

Abmessungen

Höhe 40 mm

Breite 60 mm

Werkstoff

Werkstoff Stahl

Oberfläche Verzinkt

Farbe Zink

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK08

Schutzart IP IP30

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 Ja

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 90 °C

Ausstattung

Mit Schutzfolie Nein