




R25529010



## Außeneck schnittkaschierend Stahlblech LFS 40x60mm reinweiß

### Technische Merkmale

#### Abmessungen

Höhe	40 mm
Breite	60 mm

#### Zubehör

Formteilausführung	Haubenformteil
--------------------	----------------

#### Einstellungen

Winkelbereich	90 - 90
---------------	---------

#### Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Lackiert
Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

#### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP	IP30

#### Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Ja
--	----

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

#### Ausstattung

Mit Schutzfolie	Nein
-----------------	------