


R2555VERZ



Flachwinkel schnittkaschierend Stahl zu LFS 40x60mm verzinkt

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	40 mm
Breite	60 mm

Zubehör

Formteilausführung	Haubenformteil
--------------------	----------------

Einstellungen

Winkelbereich	90 - 90
---------------	---------

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Farbe	Zink

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP	IP30

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Ja
--	----

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

Ausstattung

Mit Schutzfolie	Nein
-----------------	------