


R2566VERZ



### T-Stück schnittkaschierend Stahlblech LFS 40x60mm verzinkt

#### Technische Merkmale

##### Abmessungen

Höhe	40 mm
Breite	60 mm

##### Zubehör

Formteilausführung	Haubenformteil
--------------------	----------------

##### Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Ja
--	----

##### Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Farbe	Zink

##### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP	IP30

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

##### Ausstattung

Mit Schutzfolie	Nein
-----------------	------