




R26069010



T-Stück schnittkaschierend Stahlblech LFS 60x60mm reinweiß

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	60 mm
Breite	60 mm

Zubehör

Formteilausführung	Haubenformteil
--------------------	----------------

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Lackiert
Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP	IP30

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

Ausstattung

Mit Schutzfolie	Nein
-----------------	------